

ML-8000X

“完全”对应工业4.0

数控点胶机 登场!!



ML-8000X的特长

功能提升

自动化控制
真空回吸压力

操作性提升

配备4.3英寸
触摸屏

充实生产管理功能


配备了日志、自我诊断、
紧急停止功能

PC融合性提升

配备USB接口



”触摸画面“即可简便的操作和设定。




手动设定简便化

配备自动斜坡功能

对应粘度·残量变化

配备自动增量功能



涂布应用



相机模组UV涂布



扬声器振动膜粘合



触摸屏上银浆涂布



光通信模块上的Ag银浆涂布

系统升级

针筒



卡筒



搭载桌面型·直角坐标型机械臂



搭载自动机



规格


项 目		多功能 上段设备通信对应 数控型点胶机	
型 号		ML-8000X-CTR-V7-N	ML-8000X-CTR-V2-N
点胶方式		气动脉冲方式	
控制方式		微机电式/气压控制式	
显示屏		4.3英寸 触摸屏 彩色液晶	
吐出模式		定时模式、手动模式	
吐出压力调整范围		20.0~700.0kPa	5.0~200.0kPa
吐出时间设定范围		0.010~9999.999sec	
真空压力设定范围		0.00~-5.00kPa	
主要功能		自动增量、自动斜坡、快速打点、点胶条件修正、自我诊断、 日时记录、运行记录、吐出计数、报警功能、余量警报、 压力异常、电磁阀报警、电磁阀报错、供气压力报错、 真空回吸压力报错、密码锁、频道复制、参数备份、秒表、 间隔吐出、切换显示语种(日文/英文/中文)、 切换显示单位(kPa/bar)、I/O功能分配	
频道数		400CH	
扩展性	USB Host	Type A×1端口 (用于连接大容量存储设备)	
	USB元件	Type mini B×1端口 (用于连接PC)	
	RS-232C	D-Sub9Pin (接头) ×1 端口	
	温控控制器联动	e-CON (4孔插口) ×1 端口	
外部输入 输出信号 D-Sub	连接器	D-Sub25Pin (插口)	
	输 入	光耦输入DC24V、5mA、点胶、频道切换、吐出模式切换、频道预 设、频道指定、频道步骤、有效点胶	
	输 出	光耦OC门输出 DC24V、10mA以下 准备完毕、正在点胶、报警、报错、正在通电、正在切换压力、 自动增量完毕、频道/点胶模式切换完毕	
供气压力范围		200~800kPa	200~400kPa
电 源 *1 *2	连接器	ACAT-3 专用接头、e-CON (3Pin插头)	
	额定电压	DC 24V ±10%	
	消耗电力	26W	
使用环境(室内专用)		温度:15~35℃ 湿度:5~70% (不可有结露) 高度:2,000m以下 室内专用	
保存环境		温度:1~60℃;湿度:30~80% (不可有结露)	
外形尺寸(不含凸起部分)		W210×D250×H108mm	
质 量		3.4 kg	
符合标准		EU RoHS2、CE认证(EMC指令)	
其他选购件		AC适配器(ACAT-3)、手部开关(LS-2T-DSUB25-1.5M、 LS-3T-DSUB25-1.5M)、脚踏开关(FS/W-2-DSUB25-2.0M)、 各种连接线、其他	

*1 AC适配器未和产品包装在一起。

*2 请以下列的某种方法提供电源：

- 使用本公司ACAT-3 (额定输入AC100~240V 50/60Hz)。
- 使用符合CE认证LVD整合规格的SELV电源。(适用的插头：e-CON 3Pin)

外形尺寸图



安全注意事项
为确保安全,使用前请务必仔细阅读《使用说明书》。

*规格有可能在不事先通知的情况下有所变更。

*本商品目录的著作权归本公司所有。未经许可擅自复制本商品目录里的照片、
图片及其他信息,将其转载到其他商品目录,或作为电子信息进行发布,
均属于侵权行为。

武藏高科技株式会社总公司已
通过ISO9001质量管理体系和
ISO14001环境管理体系的认证。



世界的点胶机
武藏高科技株式会社
MUSASHI ENGINEERING, INC.

香港 TEL:(852)2620-5799 / FAX:(852)2620-5771
上海 TEL:(86)21-6446-7881 / FAX:(86)21-6446-7882
苏州 TEL:(86)512-6878-4428 / FAX:(86)512-6878-4438
总公司 日本, 东京 TEL:(81)422-76-7111 FAX:(81)422-76-7122

<http://www.musashi-engineering.co.jp/chinese/>

深圳 TEL:(86)755-8346-6822 / FAX:(86)755-8346-6866
天津 TEL:(86)22-5856-2051

CAT. No.ML8000X-03221-SC-COPY